



*Изготовитель: ООО "МЕТКОН"*

*Адрес: 410033 г. Саратов,*

*ул. Гвардейская 2а,*

*тел. (8452) 43-36-36*

*факс (8452) 43-36-91, 43-36-92*

*www.metkon.ru*

## ПАСПОРТ

### СЕЙФ БУХГАЛТЕРСКИЙ

ТУ 7399-004-59408831-08

МБ-10Г, МБ-10В, МБ-19, МБ-19К, МБ-21, МБ-21К,  
МБ-40, МБ-50, МБ-60, МБ-80, МБ-70, МБ-71, МБ-100, МБ-100А  
МБ-830, МБ-1100

ШБ-1, ШБ-1А, ШБ-1КВ, ШБ-2, ШБ-2А, ШБ-3, ШБ-3А,  
ШБ-4, ШБ-4А, ШБ-5, ШБ-5А, ШБ-7, ШБ-7А, ШБ-8, ШБ-8А,  
ШБ-К

САРАТОВ

### 1. Общие сведения:

- 1.1 Сейф бухгалтерский модели МБ-10Г, МБ-10В, МБ-19, МБ-19К, МБ-21, МБ-21К, МБ-40, МБ-50, МБ-60, МБ-80, МБ-70, МБ-71, МБ-100, МБ-100А, МБ-830, МБ-1100, ШБ-К, ШБ-1, ШБ-1А, ШБ-1КВ, ШБ-2, ШБ-2А, ШБ-3, ШБ-3А, ШБ-4, ШБ-4А, ШБ-5, ШБ-5А, ШБ-7, ШБ-7А, ШБ-8, ШБ-8А предназначен для хранения документации в папках "Корона" - формат "А4", небольших денежных сумм или других материальных ценностей. Согласно сертификату соответствия ГОСТ 3 55148-2012, табл. 1 соответствует классу S1 устойчивости к взлому.
- 1.2 Сейф МБ-10Г, МБ-10В, ШБК может использоваться для установки внутрь обычных шкафов для хранения документации.
- 1.3 Весь модельный ряд шкафов имеет съемные полки, перемещаемые по высоте (за отдельную плату шкафы оборудуются дополнительными полками).
- 1.4 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию шкафов, не указанные в настоящем паспорте.

### 2. Комплект поставки и характеристики:

| № п/п | Наим-ние | Шкаф | Толщина стенки/дверь | Полка | Замок "ПроСам" | Трейзер | Габариты, мм В x Ш x Г | Масса, кг ± 10% |
|-------|----------|------|----------------------|-------|----------------|---------|------------------------|-----------------|
| 1     | МБ-10Г   | 1    | 2 мм/2 мм            | 1     | 1              | -       | 300 x 400 x 300        | 14              |
| 2     | МБ-10В   | 1    | 2 мм/2 мм            | 1     | 1              | -       | 400 x 300 x 300        | 14              |
| 3     | МБ-19    | 1    | 2 мм/2 мм            | 3     | 1              | -       | 1280 x 450 x 350       | 51              |
| 4     | МБ-19К   | 1    | 2 мм/2 мм            | 2     | 1              | 1       | 1280 x 450 x 350       | 54              |
| 5     | МБ-21    | 1    | 2 мм/2 мм            | 2     | 2              | -       | 1280 x 450 x 350       | 50              |
| 6     | МБ-21К   | 1    | 2 мм/2 мм            | 2     | 2              | 1       | 1280 x 450 x 350       | 55              |
| 7     | МБ-40    | 1    | 2 мм/2 мм            | 3     | 1              | 1       | 1740 x 450 x 350       | 66              |
| 8     | МБ-50    | 1    | 2 мм/2 мм            | 2     | 2              | 1       | 1740 x 450 x 350       | 70              |
| 9     | МБ-60    | 1    | 2 мм/2 мм            | 3     | 3              | -       | 1740 x 450 x 350       | 73              |
| 10    | МБ-80    | 1    | 2 мм/2 мм            | -     | 4              | -       | 1740 x 450 x 350       | 72              |
| 11    | ШБ-К     | 1    | 2 мм/2 мм            | 1     | 1              | -       | 400 x 400 x 400        | 21              |
| 12    | ШБ-1     | 1    | 2 мм/2 мм            | 1     | 1              | 1       | 690 x 400 x 350        | 31              |
| 13    | ШБ-1А    | 1    | 2 мм/2 мм            | 1     | 1              | -       | 690 x 400 x 350        | 27              |
| 14    | ШБ-1КВ   | 1    | 2 мм/2 мм            | 1     | 1              | 1       | 690 x 400 x 350        | 32              |
| 15    | ШБ-2     | 1    | 2 мм/2 мм            | 1     | 1              | 1       | 1110 x 400 x 350       | 45              |
| 16    | ШБ-2А    | 1    | 2 мм/2 мм            | 2     | 1              | -       | 1110 x 400 x 350       | 42              |
| 17    | ШБ-3     | 1    | 2 мм/2 мм            | 1     | 1              | 1       | 1440 x 450 x 350       | 60              |
| 18    | ШБ-3А    | 1    | 2 мм/2 мм            | 3     | 1              | -       | 1440 x 450 x 350       | 54              |
| 19    | ШБ-4     | 1    | 2 мм/2 мм            | 1     | 2              | 1       | 1440 x 450 x 350       | 60              |
| 20    | ШБ-4А    | 1    | 2 мм/2 мм            | 2     | 2              | -       | 1440 x 450 x 350       | 57              |
| 21    | ШБ-5     | 1    | 2 мм/2 мм            | -     | 3              | 1       | 1440 x 450 x 350       | 62              |
| 22    | ШБ-5А    | 1    | 2 мм/2 мм            | -     | 3              | -       | 1440 x 450 x 350       | 57              |
| 23    | ШБ-7     | 1    | 2 мм/2 мм            | 2     | 1              | 1       | 1290 x 600 x 400       | 72              |
| 24    | ШБ-7А    | 1    | 2 мм/2 мм            | 3     | 1              | -       | 1290 x 600 x 400       | 64              |
| 25    | ШБ-8     | 1    | 2 мм/2 мм            | 1     | 2              | 1       | 1290 x 600 x 400       | 71              |
| 26    | ШБ-8А    | 1    | 2 мм/2 мм            | 2     | 2              | -       | 1290 x 600 x 400       | 66              |

| № п/п | Наим-ние | Шкаф | Толщина стенки/дверь | Полка | Замок "ПроСам" | Трейзер | Габариты, мм В x Ш x Г | Масса, кг ± 10% |
|-------|----------|------|----------------------|-------|----------------|---------|------------------------|-----------------|
| 1     | МБ-70    | 1    | 2 мм/2 мм            | 2     | 1              | 2       | 1540 x 600 x 500       | 94              |
| 2     | МБ-71    | 1    | 2 мм/2 мм            | 3     | 1              | 2       | 1840 x 600 x 500       | 112             |
| 3     | МБ-100   | 1    | 2 мм/2 мм            | 2     | 1              | 2       | 1900 x 880 x 500       | 153             |
| 4     | МБ-100А  | 1    | 2 мм/2 мм            | 4     | 1              | -       | 1900 x 880 x 500       | 147             |
| 5     | МБ-830   | 1    | 2 мм/2 мм            | 1     | 1              | -       | 830 x 880 x 500        | 81              |
| 6     | МБ-1100  | 1    | 2 мм/2 мм            | 1     | 1              | -       | 1100 x 880 x 500       | 99              |

### 3. Гарантии изготовителя:

- 3.1 Изделие транспортируется любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, установленными в транспорте конкретного вида. Условия хранения изделия по УХЛ ГОСТ 15150. Изделие может эксплуатироваться в климатических районах с умеренным и холодным климатом в закрытых отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре воздуха от +1°C до +40°C с относительной влажностью до 80%.
- 3.2 Срок гарантийного обслуживания 12 месяцев с даты продажи.
- 3.3. При обнаружении дефектов производственного характера изделие вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для обмена.
- 3.4 Гарантийные обязательства распространяются только на изделия, приобретенные в ООО "Меткон" или у официального представителя при наличии отметки в паспорте, подтверждающей дату продажи.

### 4. Свидетельство о приемке.

Упаковщик \_\_\_\_\_

Контролер ОТК \_\_\_\_\_

### 5. Свидетельство о продаже.